



HZT612

**Sammel-Schienenadapter 1polig für selektiven Leitungsschutzschalter L2**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Breite                     | 27 mm     |
| Breite/Dicke Sammelschiene | 5 - 10 mm |
| Abstand Sammelschienen     | 40 mm     |

**Architektur**

|           |    |
|-----------|----|
| Polanzahl | 1  |
| Polart    | 1P |

**Elektrischer Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 100 A |
|-----------|-------|

**Spannung**

|   |             |
|---|-------------|
| Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> | 230 - 400 V |
|---|-------------|

**Einsatzbedingungen**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Luftfeuchtigkeitsschutz    | 90%/20°C - 50%/40°C |
| Betriebstemperatur         | -25 - 55 °C         |
| Lager-/Transporttemperatur | -25 - 80 °C         |

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |