



HZT613

**Sammel-Schienenadapter 1polig für selektiven Leitungsschutzschalter L3**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Breite	27 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 10 mm
Abstand Sammelschienen	40 mm

**Architektur**

Polanzahl	1
Polart	1P

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	100 A
-----------	-------

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	230 - 400 V
---	-------------

**Einsatzbedingungen**

Luftfeuchtigkeitsschutz	90%/20°C - 50%/40°C
Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 80 °C

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja