



WH25130103C



kallysto.line ENC complet: Poussoir avec bornes enfichables/ Gris Clair

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|------------------------|------|
| Courant de commutation | 10 A |
|------------------------|------|

Tension

| | |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

Architecture

| | |
|---------------------------|--------|
| Type d'organe de commande | Touche |
|---------------------------|--------|

| | |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 1 |
|-----------------|---|

Matière

| | |
|---------|------------|
| Couleur | Gris clair |
|---------|------------|

| | |
|----------|-----|
| Finition | Mat |
|----------|-----|

| | |
|---------|-----------|
| Matière | Duroplast |
|---------|-----------|

| | |
|-----------------------|------------|
| Traitement de surface | Non traité |
|-----------------------|------------|

| | |
|-------------|-----|
| Transparent | Non |
|-------------|-----|

Dimensions

| | |
|---------|-------|
| Hauteur | 92 mm |
|---------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Largeur | 92 mm |
|---------|-------|

| | |
|------------|-------|
| Profondeur | 43 mm |
|------------|-------|

| | |
|-----------------------|-------|
| Profondeur de montage | 12 mm |
|-----------------------|-------|

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 31 mm |
|--------------------------------------|-------|

Installation, montage

| | |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

Commandes et indicateurs

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de touches | 1 |
|-------------------|---|

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Type de bouton poussoir | Bouton -poussoir simple |
|-------------------------|-------------------------|

| | |
|------------------------|-----|
| Contact d'acquittement | Non |
|------------------------|-----|

Connectivité

| | |
|----------------------------|--------------|
| Type de connection / prise | QuickConnect |
|----------------------------|--------------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

| | |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK02 |
|-------------------------|------|

Accessoires

| | |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

Textes

| | |
|-------------|------------------|
| Inscription | Sans inscription |
|-------------|------------------|

| | |
|-----------|--|
| Éclairage | Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED |
|-----------|--|

| | |
|---------------------|--|
| Type de commutation | Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux |
|---------------------|--|

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect |
|----------------------|--------------------------------------|

Convient pour

| | |
|-------------------|--|
| kallysto encastré | |
|-------------------|--|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|