



9367112



Taster sa poklopcem, PŽ, 42V, bijela

Tehničke karakteristike

Električna struja

Trenutačna kontaktna struja 1 A

Napon

Nazivni napon 42 V

Arhitektura

Kontrolni/radni element Tipka

Materijali

Boja Bijelo

Obrada površine Sjajno

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Transparentno Ne

Dimenzije

Visina 81 mm

Širina 81 mm

Dubina 25 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Sa povratnim signalnim kontaktom Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Otpornost na udarce IK IK05

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Održivost

Bez halogena Da

Usklađeno sa RoHS Da