



9367119



**Taster sa poklopcem, PŽ, 42V, polarna bijela**

**Tehničke karakteristike**

**Električna struja**

Trenutačna kontaktna struja 1 A

**Napon**

Nazivni napon 42 V

**Materijali**

Boja Polarna bijela

Obrada površine Sjajno

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Transparentno Ne

**Dimenzije**

Visina 81 mm

Širina 81 mm

Dubina 25 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

**Instalacija, montaža**

Montiranje na PŽ montaža

**Kontrole i indikatori**

Broj tipki 1

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Otpornost na udarce IK IK05

**Pribor**

Ima polje za označavanje Ne

**Tekst**

Otisak Bez otiska/natpisa

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

**Održivost**

Bez halogena Da

Usklađeno sa RoHS Da