



9367119

Taster sa poklopcem, PŽ, 42V, polarna bijela

Tehničke karakteristike

Električna struja

Trenutačna kontaktna struja	1 A
-----------------------------	-----

Napon

Nazivni napon	42 V
---------------	------

Materijali

Boja	Polarna bijela
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno
Transparentno	Ne

Dimenzije

Visina	81 mm
Širina	81 mm
Dubina	25 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	35 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	1
------------	---

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Način instalacije	Za pričvršćivanje vijcima
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da