

**BLC IR Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender Arsys edelstahl, lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Montagehöhe	2,20 - 2,20 m
Aufbauhöhe	31,40 mm

**Erfassung**

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser am Boden	0 - 0 m
Erfassungswinkel	180 - 180
Erfassungswinkel einstellbar	180 - 180 °

**Werkstoff**

Farbe	Edelstahl
Glanzgrad	Matt
Oberfläche	Lackiert
Werkstoff	Edelstahl Thermoplast

**Reichweite**

Max. Reichweite frontal	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m

**Einstellungen**

Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
--------------------------------	----

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-15 - 45 °C
--------------------	-------------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Texte**

Funktion	Dimmeinsatz-Abschaltvorwarnung (30 s Abdimmvorgang) Mit adaptiver Empfindlichkeitsanpassung Blendsicher z. B. gegen Taschenlampe Schalteinsatz-Abschaltvorwarnung (3 x im Wechsel 0,2 s aus/10 s ein) per Fernbedienung
Schutz	Mit Unterkriechschutz