



FZ022NM

Vrata, perforirana, desna, multimedija za unvers IP3X 1100x550mm

Tehničke karakteristike

Dimenzije

| | |
|--------|---------|
| Visina | 1069 mm |
| Širina | 519 mm |
| Dubina | 12 mm |

Poklopac, vrata

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Vrata/poklopac je proziran | Ne |
| Broj vrata ormara | 1 |
| Vrsta vrata ormara | Perforirana vrata |
| Vrsta ručke | Ručica sa dizajnom šarke |
| Broj brava | 0 |

Materijali

| | |
|-----------|--------------------|
| RAL kod | 9010 |
| Boja | Čista bijela |
| Materijal | Metal Plastika |
| Obrada | Praškasto ofarbano |

Arhitektura

| | |
|----------------------|-------|
| Položaj vrata ormara | Desno |
|----------------------|-------|

Sigurnost

| | |
|-------------------------------|---------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP3X |
| Vrsta zaključavanja | Bravica |

Oprema

| | |
|-----------------------|---|
| Broj sekcija u širinu | 2 |
| Broj redova | 7 |

Održivost

| | |
|-------------------|----|
| Bez halogena | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |