



KBN863C

**Barres de pontage 3P+N 63A languette 24 mod**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 63 A

**Architecture**

Nombre de pôles 4

**Dimensions**

Longueur 424,90 mm

**Tension**

Tension assignée de tenue aux chocs 4000 V

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 400 V

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide 10 mm<sup>2</sup>

Type de connexion / prise Barre de pontage avec broche

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 60 °C

**Capacité**

Nombre de modules 24

**Durabilité**

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui