



KD180U

**Phasenschiene 1 polig mit Gabelanschluss 16mm<sup>2</sup> 80A 56 Module**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 80 A |
|-----------|------|

**Architektur**

|           |   |
|-----------|---|
| Polanzahl | 1 |
|-----------|---|

**Abmessungen**

|       |         |
|-------|---------|
| Länge | 1000 mm |
|-------|---------|

**Spannung**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Stoßspannungsfestigkeit Uimp | 4500 V |
|------------------------------|--------|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 415 - 415 V |
|-------------------------------|-------------|

**Anschluss**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 16 mm <sup>2</sup> |
|---|--------------------|

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Phasenschiene mit Gabel |
|-----------------------|-------------------------|

**Kapazität**

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 57 |
|---------------|----|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|