




WE10050



Lot de 50 prises de courant 2P+T Essensya 16A 250V SanVis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Finition	Brillant
Matériau	Polycarbonate (PC)

Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	70 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Installation, montage

Montage sur	Encastré En saillie
-------------	------------------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Équipement

Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP21D

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

Textes

Impression	Sans inscription
Housse	Sans couvercle
Protection	Sans protection

Adapté à

essensya	
----------	--