



WE10050



Lot de 50 prises de courant 2P+T Essensya 16A 250V SanVis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition Brillant

Matériau Polycarbonate (PC)

Dimensions

Hauteur 70 mm

Largeur 70 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Installation, montage

Montage sur Encastré
En saillie

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Equipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK07

Classe de protection (IP) IP21D

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Textes

Impression Sans inscription

Housse Sans couvercle

Protection Sans protection

Adapté à

essensya