



WE100T

**Lot de 50 prises 2P+ EssensyaT 16A Titane**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Tension**

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Titane
Code RAL	9006
Finition	Mat Satiné
Matériau	Polycarbonate (PC)

**Dimensions**

Hauteur	70 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	22,80 mm

**Installation, montage**

Montage sur	Encastré En saillie
-------------	------------------------

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Equipement**

Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

**Textes**

Impression	Sans inscription
Housse	Sans couvercle
Protection	Sans protection