



9367122



Taster sa poklopcem, NŽ, 42V, bijela

Tehničke karakteristike

Električna struja

Trenutačna kontaktna struja	1 A
-----------------------------	-----

Napon

Nazivni napon	42 V
---------------	------

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Taster
-------------------------	--------

Materijali

Boja	Bijelo
------	--------

Obrada površine	Sjajno
-----------------	--------

Materijal	Termoplastika
-----------	---------------

Obrada	Neobrađeno
--------	------------

Transparentno	Ne
---------------	----

Dimenzije

Visina	65 mm
--------	-------

Širina	65 mm
--------	-------

Dubina	40 mm
--------	-------

Montažna dubina ugradbenih kutija	35 mm
-----------------------------------	-------

Instalacija, montaža

Montiranje na	Nadgradna/NŽ
---------------	--------------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	1
------------	---

Sa povratnim signalnim kontaktom	Ne
----------------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Otpornost na udarce IK	IK05
------------------------	------

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
--------	--------------------

Način instalacije	Za pričvršćivanje vijcima
-------------------	---------------------------

Održivost

Bez halogena	Da
--------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----