



9367122

Taster sa poklopcem, NŽ, 42V, bijela

Tehničke karakteristike

Električna struja

Trenutačna kontaktna struja	1 A
-----------------------------	-----

Napon

Nazivni napon	42 V
---------------	------

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Taster
-------------------------	--------

Materijali

Boja	Bijelo
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno
Transparentno	Ne

Dimenzije

Visina	65 mm
Širina	65 mm
Dubina	40 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	35 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža u zid/PŽ
---------------	------------------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	1
Sa povratnim signalnim kontaktom	Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Način instalacije	Za pričvršćivanje vijcima

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da