



FG32WE

**Anreihstandverteiler IP41 600x2200x400 120° RAL7035 Rückwand verzinkt**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Höhe                     | 2200 mm |
| Breite                   | 600 mm  |
| Tiefe                    | 400 mm  |
| Materialdicke Seitenwand | 2 mm    |

**Sicherheit**

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP41                     |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse I           |
| Schließungstyp                 | Doppelbartverschluß 3 mm |
| Stoßfestigkeit IK              | IK10                     |

**Ausstattung**

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Anzahl Felder                           | 2 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 4 |

**Installation, Montage**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Montage auf                | Bodenbefestigung |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein             |

**Werkstoff**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Farbe      | Lichtgrau         |
| RAL Nummer | 7035              |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff  | Stahl             |
| Glanzgrad  | Matt              |

**Abdeckung, Tür**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 1    |
| Anzahl der Schlösser         | 1    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

**Elektrischer Strom**

|           |        |
|-----------|--------|
| Nennstrom | 1600 A |
|-----------|--------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|