



B04146



Centralino 6 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 06 W

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Corrente

Corrente nominale	125 A
-------------------	-------

Equipaggiamento

Numero di file	1
----------------	---

Con serratura

No

Con morsettiera di neutro

No

Numero di moduli

Numero di moduli	6
------------------	---

Serie

Altezza	180 mm
---------	--------

Larghezza	205 mm
-----------	--------

Profondità	101 mm
------------	--------

Larghezza di montaggio	205 mm
------------------------	--------

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	1
--------------------------------------	---

Serie

Profondità di installazione	74 mm
-----------------------------	-------

Numero di unità in larghezza	6
------------------------------	---

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	Si
----------------------------	----

Materiali

Materiale	Plastica
-----------	----------

Codice RAL	9016
------------	------

Colore	Bianco
--------	--------

Equipaggiamento

Con morsettiera di terra	No
--------------------------	----

Con piastra di montaggio	No
--------------------------	----

Materiali

Resistente agli ultravioletti	Si
-------------------------------	----

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
-------------------	----------------------

Resistenza agli urti IK	IK09
-------------------------	------

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40
---	------

Tipo di bloccaggio	Senza serratura
--------------------	-----------------

Grado di resistenza al filo incandescente GWT	960 °C
---	--------

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
---------------	----

Conformità REACh - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----

Illustrazioni | Disegni

