



EER1333020

tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe czerwone

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Czerwony

Kod RAL 3020

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 45 mm

Szerokość 45 mm

Głębokość 40 mm

Liczba jednostek 1

Wbudowane puszkki podtynkowe 45 mm

Łączność

Rodzaj montażu Rastec 45°
Mocowanie na zatrask

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Bolec uziemiający

Obrócona wkładka centralna Tak

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Pojemność

Liczba modułów 2

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Identyfikacja

Z nadrukiem Nie

Dodatkowe informacje

Oslona Bez pokrywy

Ochrona Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak