



EER1333020

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Dopravní červená
Kód RAL	3020
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	45 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	40 mm
Počet jednotek	1
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	45 mm

Konektivita

Druh montáže	Rastec 45° Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
--------------	--

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	Uzemňovací kolík
Otočná středová vložka	Ano
Se zavěšeným víkem	Ne
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ano
Se signálním světlem	Ne

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
--------------------------	----

Identifikace

S potiskem	Ne
------------	----

Texty

Kryt	Žádný kryt
Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano