



17831606

BLC Wächter 1,1 m B.3/B.7 anthrazit, matt

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|-------------|---------------|
| Montagehöhe | 1,10 - 1,10 m |
| Aufbauhöhe | 23,50 mm |

Erfassung

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Ausführung Sensor | Bewegungsmelder |
| Erfassungsdurchmesser am Boden | 0 - 0 m |
| Erfassungswinkel | 180 - 180 |
| Erfassungswinkel einstellbar | 180 - 180 ° |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Anthrazit |
| Glanzgrad | Matt |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Werkstoff | Thermoplast |

Reichweite

| | |
|--------------------------------|------|
| Max. Reichweite frontal | 10 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 6 m |

Beleuchtung

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Ansprechhelligkeit einstellbar | 0 - 80 lx |
|--------------------------------|-----------|

Einstellungen

| | |
|--------------------------------|----|
| Ansprechhelligkeit einstellbar | Ja |
|--------------------------------|----|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -20 - 45 °C |
|--------------------|-------------|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|