



BR651706LAN

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	68 mm
Šířka	170 mm
Měření a	7 mm

Konfigurace

Překrývání	Ano
------------	-----

Materiál

Materiál	Bezhalogenový PC-ABS
Povrch	Lakované
Barva	Hliník

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
------------------------	------

Vybavení

S ochrannou fólií	Ne
-------------------	----

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano