



1087710600

**K.1/K.5 - botão rotat. 0-1-2-3, antrc mt**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Tipo de órgão de comando Rotativo

**Materiais**

Cor Antracite  
Código RAL 7021  
Acabamento Mate  
Material Termoplástico  
Tratamento Envernizado

**Dimensões**

Altura 70 mm  
Largura 55 mm  
Profundidade 20 mm

**Conetividade**

Tipo de montagem Montagem por parafuso

**Equipamento**

Janela de controlo/saída de luz Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Não

**Segurança**

Índice de proteção IP IP44  
Utilizável na classe de proteção IP mais alta IP44 em combinação com conjunto vedante

**Texto**

Impressão Com gravação  
Modo de instalação Para fixação por parafuso

**Identificação**

Sistema de montagem Placa de cobertura central

**Adequado para**

K.x

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC Sim  
Conformidade RoHs Sim