



1087710600

**K.1/K.5 - botão rotat. 0-1-2-3, antrc mt**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Tipo de órgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

**Materiais**

Cor	Antracite
Código RAL	7021
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Envernizado

**Dimensões**

Altura	70 mm
Largura	55 mm
Profundidade	20 mm

**Conectividade**

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

**Equipamento**

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP44
Utilizável na classe de proteção IP mais alta	IP44 em combinação com conjunto vedante

**Textos**

Impressão	Com gravação
Modo de instalação	Para fixação por parafuso

**Adequado para**

Berker K.x	
------------	--

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim