



FZ021NM

Porte, univers, droite, multimédia rainurée, RAL 9010, pour coffret IP3X 1100x300mm

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 1069 mm |
| Largeur    | 269 mm  |
| Profondeur | 12 mm   |

**Cache, porte**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non               |
| Nombre de portes               | 1                 |
| Type de porte                  | Porte partielle   |
| Type de poignée                | Loquet rabattable |
| Nombre de serrure de la porte  | 0                 |

**Matière**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Code RAL              | 9010               |
| Couleur               | Blanc pur          |
| Matière               | Métal<br>Plastique |
| Traitement de surface | Thermolaquage      |

**Architecture**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Position de la porte | Droite |
|----------------------|--------|

**Sécurité**

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Indice de protection IP | IP3X                              |
| Type de verrouillage    | Loquet rabattable et avec crémone |

**Equipement**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre de travée de large | 1 |
| Nombre rangées            | 7 |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |