



WH20184309B

kallysto UP: Schlüsselschalter S0/3p/ 0-1-0-1 / + Befest.-Platte + Front Braun

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Braun
RAL Nummer	8014
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
------------------	---

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Abmessungen

Abmessungen	77 x 77 mm
Einbautiefe	7 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	76 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
-----------------------	-----------

Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
-----------	------

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante	Ausschalter Schema 0/3-polig