



WH20184309B

kallysto ENC: Interrupteur à clé S0/3p/0-1-0-1/+ plaque de fixation et face Brun

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Marron
---------	--------

Code RAL	8014
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale
--	--

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Dimensions

Dimensions	77 x 77 mm
------------	------------

Profondeur de montage	7 mm
-----------------------	------

Profondeur des boîtes d'encastrement	76 mm
--------------------------------------	-------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

Architecture

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
-----------	---------------------------------

Type de commutation	Schéma interrupteur arrêt 0/3-pôles
---------------------	-------------------------------------