



10319004

Opbouwafdekraam 3-v, berker Arsys, edelstaal, gelakt

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules 3

Materiaal

Kleur RVS

RAL-code 9022

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Duroplast
RVS

Oppervlakte behandeling Onbehandeld
Gelakt

Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 225 mm

Diepte 35 mm

Inbouwdiepte 33,50 mm

Samenstelling

Met kabelinvoer Ja

Installatie, montage

Montage/aansluitpositie Horizontaal
Verticaal

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Toebehoren

Met afdekraam Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Teksten

Montagewijze Voor horizontale en verticale montage

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja