



10319004

Opbouwafdekraam 3-v, berker Arsys, edelstaal, gelakt

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Materiaal

Kleur	RVS
RAL-code	9022
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Duroplast RVS
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld Gelakt

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	225 mm
Diepte	35 mm
Inbouwdiepte	33,50 mm

Samenstelling

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Horizontaal Verticaal
Gemonteerd op	Oppervlaktmontage

Toebehoren

Met afdekraam	Nee
---------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Teksten

Montagewijze	Voor horizontale en verticale montage
--------------	---------------------------------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja