



BR652104DH9011

Inneneck einstellbar zu BR/H/N/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm hfr graphitschwarz

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 68 mm  |
| Breite | 210 mm |
| Maß a  | 143 mm |

##### Zubehör

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Art des Zubehörs | Haubenformteil |
|------------------|----------------|

##### Konfiguration

|                    |    |
|--------------------|----|
| Schnittkaschierend | Ja |
|--------------------|----|

##### Einstellungen

|               |         |
|---------------|---------|
| Winkelbereich | 85 - 95 |
|---------------|---------|

##### Installation, Montage

|              |      |
|--------------|------|
| Bodenlochung | Nein |
|--------------|------|

##### Werkstoff

|            |                |
|------------|----------------|
| Werkstoff  | PC-ABS         |
| Oberfläche | Unbehandelt    |
| Farbe      | Graphitschwarz |
| RAL Nummer | 9011           |

##### Ausstattung

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

##### Geeignet für

|            |  |
|------------|--|
| BR 65x210D |  |
|------------|--|

##### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

#### Abbildungen | Zeichnungen

