



LFF4011009016L

**Canal de distribución LFF de PVC 40x110mm, blanco RAL9016 L=3m**

**Características técnicas**

**Dimensiones**

Altura	40 mm
Anchura	110 mm
Longitud	3000 mm
Sección transversal interior	3250 - 3250 mm <sup>2</sup>

**Capacidad**

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	17
-------------------------------------------------------------------	----

**Materiales**

Material	Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento	Sin tratamiento
Código RAL	9016
Colour	Blanco tráfico

**Seguridad**

Resistencia al impacto IK	IK07
Clase de protección de entrada (IP)	IP40

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5 - 60 °C
-------------------------------	------------

**Conectividad**

Acoplamiento de canal	Sin acoplamiento
-----------------------	------------------

**Equipo**

Número de particiones	0
Número de particiones de conexión	3
Clip sujetacables incluido	Sí
Con película protectora	Sí

**Sostenibilidad**

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí