



LFF4011009016L

Canal de distribución LFF de PVC 40x110mm, blanco RAL9016 L=3m

Características técnicas

Dimensiones

Altura	40 mm
Anchura	110 mm
Longitud	3000 mm
Sección transversal interior	3250 - 3250 mm ²

Capacidad

Nº máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	17
--	----

Materiales

Material	Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento	Sin tratamiento
Código RAL	9016
Colour	Blanco tráfico

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP40

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 60 °C
-------------------------------	------------

Connectividad

Acoplamiento de canal	Sin acoplamiento
-----------------------	------------------

Equipo

Número de particiones	0
Número de particiones de conexión	3
Clip de fijación de cable incluido	Sí
Con película protectora	Sí

Sostenibilidad

Conformidad con REACH	Sí
Conforme con RoHS	Sí