



M66639001

LFH, eindplaat voor goot 40x60 mm, wit

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	40 mm
Breedte	60 mm

Materiaal

Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Polycarbonaat (PC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Crème
RAL-code	9001

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Samenstelling

Met beschermfolie	Nee
-------------------	-----

Configuratie

Overlappend	Nee
-------------	-----

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting Klemverbinding
---------------	--------------------------------------

Afbeeldingen | tekeningen

