



FG35WE

Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2200 x 1350 x 400 mm, RAL7035

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

Hoogte	2200 mm
Breedte	1350 mm
Diepte	400 mm
Dikte zijwand	2 mm

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP41
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse I (geaard)
Type slot	3 mm dubbelbaardsluiting
Slagvastheid IK	IK10

##### Samenstelling

Aantal velden in de breedte	5
Aantal flensplaatopeningen	10

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	Vloermontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

##### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal
Afwerking oppervlakte	Mat

##### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee
Type kastdeur	Dubbele deur, symmetrisch

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1600 A
-----------------	--------

##### Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----