



BRHN7017017035

BRHN, bodemprofiel 70x170 mm halogeenvrij, lichtgrijs

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	67 mm
Breedte	170 mm
Lengte	2000 mm

Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	3
Deur 2	45 mm
Dekselbreedte 3	45 mm

Afmetingen

Binnendoorsnede	9130 - 9130 mm ²
-----------------	-----------------------------

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	22
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	38

Compatibiliteit

Formaat apparaatinbouwmogelijkheid	Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, , KNX, installatieautomaten-inbouw
------------------------------------	---

Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

Materiaal

Materiaal	PC-ABS
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
------------------	--------------------------------

Samenstelling

Inclusief kabelklem	Ja
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

