



387503

**Draaischak. serie, berker 1930/Glas/R.classic**

**Technische karakteristieken**

**Elektrische Stroom**

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Materiaal**

Materiaal Duroplast

**Identificatie**

Samenstelling Basiselement

**Connectiviteit**

Aansluitwijze Klemmontage

**Afmetingen**

Afmetingen 71 x 71 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom 10 A

**Teksten**

Montagewijze Met spreidklemmen

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Zonder neonlamp

Schakelmodus Serie

**Duurzaamheid**

RoHS conform Ja