



387503

**R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy świecznikowy (seryjny)**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Prąd załączania 10 AX (100W LED (SBL))

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 250 V

**Materiały**

Materiał Tworzywo duroplastyczne

**Identyfikacja**

Konfiguracja elementów Element podstawowy

**Łączność**

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów

**Wymiary**

Wymiary 71 x 71 mm

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 10 A

**Dodatkowe informacje**

Montaż Z pazurkami rozporowymi

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Oświetlenie Bez lampy jarzeniowej

Rodzaj łącznika Seryjny

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS Tak