



387503

**1930/Glas/R.c - comut. lustre rotativo**

**Características técnicas**

**Corrente elétrica**

10 AX (100W LED (SBL))

**Instalação, montagem**

Montagem

Encastrar

**Tensão**

Tensão nominal

250 V

**Materiais**

Material

Duroplástico

**Identificação**

Sistema de montagem

Elemento básico

**Conetividade**

Tipo de montagem

Montagem com garras

**Dimensões**

Dimensões

71 x 71 mm

Profundidade da montagem

32 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

35 mm

**Corrente elétrica**

Corrente nominal

10 A

**Texto**

Modo de instalação

Com garras de expansão

Tipo de ligação

Com terminais de parafuso

Iluminação

Sem lâmpada luminescente

Modo de comutação

Série

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs

Sim