



387503

### Jezgro okretnog prekidača, serijskog

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 AX (100W LED (SBL))

##### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

##### Napon

Nazivni napon 250 V

##### Materijali

Materijal Duroplastika

##### Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element

##### Povezivost

Vrsta montaže Montaža kralama

##### Dimenzije

Dimenzije 71 x 71 mm

Ugrađena dubina 32 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

##### Električna struja

Nazivna struja 10 A

##### Tekst

Način instalacije Sa kralama

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Rasvjeta Bez neonske svjetiljke

Promjena načina rada Serija

##### Održivost

Usklađeno sa RoHS Da