




387503

## Jezgro okretnog prekidača, serijskog

### Tehničke karakteristike

#### Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 AX (100W LED (SBL))

#### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

#### Napon

Nazivni napon 250 V

#### Materijali

Materijal Duroplastika

#### Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element

#### Povezivost

Vrsta montaže Montaža kralama

#### Dimenzije

Dimenzije 71 x 71 mm

Ugrađena dubina 32 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

#### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

#### Arhitektura

Kontrolni/radni element Kratka okretna tipka

#### Električna struja

Nazivna struja 10 A

#### Tekst

Način instalacije Sa kralama

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Rasvjeta Bez neonske svjetiljke

Promjena načina rada Serija

#### Održivost

Usklađeno sa RoHS Da