



387503

### Вимикач подвійний поворотний 10A/250В 1930/Glas/R.classic

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

Комутаційний струм 10 AX (100W LED (SBL))

##### Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

##### Напруга

Номінальна напруга 250 V

##### Матеріали

Матеріал Дюропласт

##### Ідентифікація

Схема монтажу Базовий елемент

##### Підключення

Тип монтажу Гачкове кріплення

##### Розміри

Розміри 71 x 71 mm

Вбудована глибина 32 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

##### Електричний струм

Номінальний струм 10 A

##### Тексти

Режим встановлення 3 розпірними лапками

Тип з'єднання 3 гвинтовими клемми

Освітлення Без неонові лампи

Тип перемикання Серія

##### Sustainability

Відповідність RoHS Так