



FG36WE

Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2200 x 1600 x 400 mm, RAL7035

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|---------------|---------|
| Hoogte | 2200 mm |
| Breedte | 1600 mm |
| Diepte | 400 mm |
| Dikte zijwand | 2 mm |

Veiligheid

| | |
|--|-------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP41 |
| Beschermingsklasse | Beschermingsklasse I (geaard) |
| Type slot | 3 mm dubbelbaardsluiting |
| Slagvastheid IK | IK10 |

Samenstelling

| | |
|-----------------------------|----|
| Aantal velden in de breedte | 2 |
| Aantal flensplaatopeningen | 12 |

Installatie, montage

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Gemonteerd op | Vloermontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |

Materiaal

| | |
|-------------------------|---------------|
| Kleur | Lichtgrijs |
| RAL-code | 7035 |
| Oppervlakte behandeling | Poedercoating |
| Materiaal | Staal |
| Afwerking oppervlakte | Mat |

Deksel, deur

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Aantal kastdeuren | 2 |
| Aantal sloten | 1 |
| Deur/deksel is transparant | Nee |
| Type kastdeur | Dubbele deur, symmetrisch |

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|--------|
| Nominale stroom | 1600 A |
|-----------------|--------|

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|