



FG36XE

Anreihstandverteiler IP41 1600x2200x600 120° RAL7035 Rückwand verzinkt

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------------------------|---------|
| Höhe | 2200 mm |
| Breite | 1600 mm |
| Tiefe | 600 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 2 mm |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP41 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Schließungstyp | Doppelbartverschluß 3 mm |
| Stoßfestigkeit IK | IK10 |

Ausstattung

| | |
|---|----|
| Anzahl Felder | 6 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 12 |

Installation, Montage

| | |
|---------------------------|------------------|
| Montage auf | Bodenbefestigung |
| Geeignet für Außenbereich | Nein |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------------|
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff | Stahl |
| Glanzgrad | Matt |

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren | 2 |
| Anzahl der Schlosser | 1 |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|--------|
| Nennstrom | 1600 A |
|-----------|--------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|