



WH55543707C



kallysto.line ENC complet: AM10 R/TV/Dat prise de terminaison 2GHz 10.5dB/Beige

Caractéristiques techniques

Connectivité

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

Atténuation

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Atténuation de raccordement à 860 MHz | 10.50 dB |
|---------------------------------------|----------|

Raccordement

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Type de connexion / prise | Prise terminale |
|---------------------------|-----------------|

Fréquence

| | |
|----------------|--------------|
| Bande passante | 5 - 2000 MHz |
|----------------|--------------|

| | |
|-------------------------|--------------|
| Technologie large bande | 5 - 2000 MHz |
|-------------------------|--------------|

Equipement

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de sorties | 3 |
|-------------------|---|

Matière

| | |
|---------|-----------|
| Matière | Duroplast |
|---------|-----------|

| | |
|---------|-------|
| Couleur | Beige |
|---------|-------|

| | |
|----------|------|
| Code RAL | 1015 |
|----------|------|

Dimensions

| | |
|------------|-------|
| Profondeur | 39 mm |
|------------|-------|

| | |
|-----------------------|------|
| Profondeur de montage | 7 mm |
|-----------------------|------|

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 32 mm |
|--------------------------------------|-------|

Installation, montage

| | |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|