



LVZ00SE100-5K1

Proudový transformátor 100/5 pro NH00/185, 2,5 VA, tř.1

Technické vlastnosti

Funkce

Třída přesnosti	1
-----------------	---

Výkon

Výkon	2,50 VA
-------	---------

Rozměry

Průměr otvoru	21 mm
Výška	70 mm
Šířka	49,50 mm
Hloubka	30 mm

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Napětí

	3000 V
--	--------

Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 40 °C
Skladovací/přepravní teplota	-40 - 75 °C

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	1 - 6 mm ²
Průřez plného vodiče	0.5 - 6 mm ²

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP10
-----------------	------

Elektrický proud

Maximální intenzita pro primární	100 A
Maximální intenzita sekundárního	5 A

Instalace, montáž

Montáž	Systém přípojníc
--------	------------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	100 A
-----------------	-------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano