



VA36NW

**VOLTA MULTIMEDIA 3 ΣΕΙΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Τάση**

Όνομαστική τάση 400 - 400 V

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση Όχι

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

**Ισχύς**

Μέγιστη απώλεια ισχύος ανά ερμάριο σε  $\Delta T=20K$  40 W

**Εξοπλισμός**

Αριθμός ραγών 1

Αριθμός σειρών 3

Αριθμός τμήματος σε πλάτος 1

με κλειδαριά Όχι

Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου Όχι

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων 36

Αριθμός μισού στοιχείου ακροδεκτών ανά ράγα 72

**Λειτουργίες**

Με εισόδους αγωγών Ναι

**Διαστάσεις**

Ύψος 515 mm

Πλάτος 305 mm

Βάθος 96,50 mm

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός πορτών ερμαρίου 1

Αριθμός κλειδαριών 0

**Διαστάσεις**

Αριθμός μονάδων πλάτους 12

**Κάλυμμα, πόρτα**

Με διάφανη πόρτα Όχι

Τύπος πόρτας ερμαρίου Μονή πόρτα

**Υλικά**

Κωδικός RAL 9010

Χρώμα Λευκό

**Εξοπλισμός**

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης Όχι

**Υλικά**

Πλάκα τοποθέτησης υλικού Ακρυλονιτρίλιο-ακρυλικό στυρένιο (ASA)  
πολυανθρακικό (PC)

**Εξοπλισμός**

Έχει πλάκα τοποθέτησης Ναι

**Υλικά**

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία Όχι

**Ασφάλεια**

Κλάση προστασίας Κατηγορία μόνωσης II

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Κατηγορία προστασίας (IP) IP30

---

**Ασφάλεια**

Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	750 °C
Βαθμός προστασίας με πόρτα	IP30

---

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----