



VA36T

**Tür, volta,APV,3-reihig, Stahlbech, mit Türschild**

**Technische Eigenschaften**

**Kompatibilität**

Passend zu Schrankart	Aufputz
-----------------------	---------

**Abmessungen**

Höhe	495 mm
Breite	285 mm
Tiefe	36 mm

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0

**Werkstoff**

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Produktfarbe	Reinweiß
Werkstoff	Metall
Oberfläche	Unbehandelt

**Architektur**

Position Schranktür	Links
---------------------	-------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	3
Anzahl Schlüssel	1

**Konnektivität**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja