



VA36T

Tür, volta,APV,3-reihig, Stahlbech, mit Türschild

Technische Eigenschaften

Kompatibilität

| | |
|-----------------------|---------|
| Passend zu Schrankart | Aufputz |
|-----------------------|---------|

Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Höhe | 495 mm |
| Breite | 285 mm |
| Tiefe | 36 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| Anzahl der Schlosser | 0 |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiß |
| Werkstoff | Metall |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Architektur

| | |
|---------------------|-------|
| Position Schranktür | Links |
|---------------------|-------|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |
| Schließungstyp | Schnappverschluss |

Ausstattung

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 3 |
|---------------|---|

Konnektivität

| | |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

Installation, Montage

| | |
|---------------------------|------|
| Geeignet für Außenbereich | Nein |
|---------------------------|------|

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |