



VA36T

Vrata, puna, Volta, NŽ, 3 reda, čelik

#### Tehničke karakteristike

##### Kompatibilnost

Prikladno za tip ormara Nadgradno/NŽ

##### Dimenzije

Visina	495 mm
Širina	285 mm
Dubina	36 mm

##### Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
Broj vrata ormara	1
Broj brava	0

##### Materijali

RAL kod	9010
Boja	Čista bijela
Materijal	Metal
Obrada	Neobrađeno

##### Arhitektura

Položaj vrata ormara Lijevo

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP30
Vrsta zaključavanja	Uklopna brava

##### Oprema

Broj redova 3

##### Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

##### Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

##### Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da