



VA36T

## Dvířka plech. s rukojetí pro VA36

### Technické vlastnosti

#### Přenos

Vhodné pro typ rozvaděče Montáž na omítku

#### Rozměry

Výška	495 mm
Šířka	285 mm
Hloubka	36 mm

#### Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	0

#### Materiál

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál	Kov
Povrch	Neošetřený

#### Architektura

Poloha dveří rozvaděče Vlevo

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí

#### Vybavení

Počet řad v rozvaděči 3

#### Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

#### Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití Ne

#### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano