



VA36T

### Технічні характеристики

#### Сумісність

Підходить для типу корпусу Поверхневий монтаж

#### Розміри

Висота 495 mm  
Ширина 285 mm  
Глибина 36 mm

#### Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі Ні  
Кількість дверей шафи 1  
Кількість замків 0

#### Матеріали

Код RAL 9010  
Colour Чистий білий  
Матеріал Метал  
Обробка Необроблений

#### Архітектура

Позиція дверей шафи Зліва

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP30  
Тип блокування Замикається на замок

#### Обладнання

Кількість рядів щита 3

#### Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

#### Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання Ні

#### Sustainability

Без галогену Так  
REACH-SVHC free Так  
Відповідність RoHS Так